



**Barra ligação equipotencial 25x5 I.1750**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 160 A

**Dimensões**

Largura/espessura da barra condutora 25 - 25 mm

Altura do barramento 5 mm

**Equipamento**

Número de secções 7

UT87E