



Barra ligação equipotencial 50x5 I.400

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 400 A

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora 50 - 50 mm

Altura do barramento 5 mm

Equipamento

Número de secções 1

UT87F