



**Barra ligação equipotencial 50x5 I.700**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 250 A

**Dimensões**

Largura/espessura da barra condutora 50 - 50 mm

Altura do barramento 5 mm

**Equipamento**

Número de secções 2

UT87G