



VD112TP

cosmos sup. porta transp. 1 fila 12M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	400 - 400 V
----------------	-------------

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Equipamento

Número de calhas	1
Número de filas	1
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Capacidade

Número de módulos	12
-------------------	----

Funções

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

Dimensões

Altura	200 mm
Largura	292,50 mm
Profundidade	91 mm
Número de unidades de largura	12

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0
A porta/tampa é transparente	Sim

Materiais

Material	Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Resistente aos raios ultravioleta	Não

índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40
Recebe fechadura	Fechadura em opção, Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	650 °C