



VD118TP

cosmos sup. porta transp. 1 fila 18M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 400 - 400 V

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

Equipamento

Número de calhas 1

Número de filas 1

Número de secções 1

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Sim

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

Capacidade

Número de módulos 18

Funções

Com entradas de conduta Sim

Dimensões

Altura 200 mm

Largura 400 mm

Profundidade 91 mm

Número de unidades de largura 18

Tampa, porta

Número de portas de armário 1

Número de bloqueios 0

A porta/tampa é transparente Sim

Materiais

Material Plástico

Código RAL 9010

Cor Branco puro

Resistente aos raios ultravioleta Não

índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Índice de proteção IP	IP40
Recebe fechadura	Fechadura em opção, Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	650 °C
