



VF104PP

## golf enc. porta opaca 1 fila 4M

### Características técnicas

#### Tensão

Tensão nominal	400 - 400 V
----------------	-------------

#### Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

#### Equipamento

Número de calhas	1
Número de filas	1
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

#### Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

#### Funções

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

#### Dimensões

Altura	225 mm
Largura	204 mm
Profundidade	97,50 mm
Altura embutida	189 mm
Largura incorporada	170 mm
Profundidade da montagem	72 mm
Número de unidades de largura	4

#### Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0
A porta/tampa é transparente	Não

#### Materiais

Material	Plástico
----------	----------

Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Resistente aos raios ultravioleta	Não
<b>Índice de proteção</b>	
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Recebe fechadura	Fechadura em opção, Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	650 °C