



VF104PP

golf enc. porta opaca 1 fila 4M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	400 - 400 V
----------------	-------------

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Equipamento

Número de calhas	1
Número de filas	1
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Funções

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

Dimensões

Altura	225 mm
Largura	204 mm
Profundidade	97,50 mm
Altura embutida	189 mm
Largura incorporada	170 mm
Profundidade da montagem	72 mm
Número de unidades de largura	4

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0
A porta/tampa é transparente	Não

Materiais

Material	Plástico
----------	----------

Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Resistente aos raios ultravioleta	Não
Índice de proteção	
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Recebe fechadura	Fechadura em opção, Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	650 °C