



VS112TP



**golf sup. porta transp. 1 fila 12M**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal	400 - 400 V
----------------	-------------

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	63 A
------------------	------

**Equipamento**

Número de calhas	1
Número de filas	1
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

**Capacidade**

Número de módulos	12
-------------------	----

**Funções**

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

**Dimensões**

Altura	252 mm
Largura	282 mm
Profundidade	99 mm
Número de unidades de largura	12

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0
A porta/tampa é transparente	Sim

**Materiais**

Material	Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Resistente aos raios ultravioleta	Não

**índice de proteção**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40
Recebe fechadura	Fechadura em opção, Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	650 °C