



VS312PP

golf sup. porta opaca 3 filas 36M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Funções

withpipeinlead	Sim
----------------	-----

Configuração

Nº de módulos	36
---------------	----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	400 V
----------------	-------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	63 A
---------------------	------

Dimensões

Profundidade produto instalado	99 mm
--------------------------------	-------

Profundidade interna	99 mm
----------------------	-------

Altura produto instalado	500 mm
--------------------------	--------

Largura produto instalado	282 mm
---------------------------	--------

Largura das unidades de divisão	12
---------------------------------	----

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Fecho
----------------------------	-------

Índice de protecção com porta IP	40
----------------------------------	----

Bloqueável por cadeado	Não
------------------------	-----

Número de fechaduras da porta	0
-------------------------------	---

hastransparentcoverordoor	Não
---------------------------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor	branco
-----	--------

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
---------	------------------------

Material	matéria plástica
----------	------------------

Tipo de tratamento da superfície	não-tratado
----------------------------------	-------------

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	3
-------------	---

Quantidade de secção em largura	1
---------------------------------	---

Quantidade de calhas	3
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	0
canbeextended	Sim
hasearthingterminalblock	Sim
hasneutralterminalblock	Sim
withsignalpassingdoor	Sim

Padrões

Resistência ao fio incandescente	650 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Classe de protecção	Classe II
---------------------	-----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25...40 °C
------------------------------	-------------