



VU24EP

**volta enc. porta opaca 2 filas 24M**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal	400 - 400 V
----------------	-------------

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	63 A
------------------	------

**Equipamento**

Número de calhas	2
Número de filas	2
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

**Capacidade**

Número de módulos	24
Número de terminais de meio módulo por calha	48

**Funções**

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

**Dimensões**

Altura	505,50 mm
Largura	348 mm
Profundidade	94,50 mm
Altura embutida	490 mm
Largura incorporada	335 mm
Profundidade da montagem	90 mm
Número de unidades de largura	12
Comprimento	505,50 mm

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0
A porta/tampa é transparente	Não

**Conectividade**

---

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

**Materiais**

---

Material	Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Resistente aos raios ultravioleta	Sim

**Índice de proteção**

---

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Fechadura em opção, Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	650 °C