

VU24EP

**volta enc. porta opaca 2 filas 24M**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal 400 - 400 V

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Encastrar

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 63 A

**Equipamento**

Número de calhas 2

Número de filas 2

Número de secções 1

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Não

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

**Capacidade**

Número de módulos 24

Número de terminais de meio módulo por calha 48

**Funções**

Com entradas de conduta Sim

**Dimensões**

Altura 505,50 mm

Largura 348 mm

Profundidade 94,50 mm

Altura embutida 490 mm

Largura incorporada 335 mm

Profundidade da montagem 90 mm

Número de unidades de largura 12

**Tampa, porta**

Número de portas de armário 1

Número de bloqueios 0

A porta/tampa é transparente Não

**Conectividade**

Tipo de montagem

Montagem por parafuso

**Materiais**

Material

Plástico

Código RAL

9010

Cor

Branco puro

Resistente aos raios ultravioleta

Sim

**Índice de proteção**

Classe de proteção

Classe de isolamento II

Índice de proteção IP

IP30

Recebe fechadura

Fechadura em opção, Sem bloqueio

Ensaio de fio incandescente

650 °C