



VU24EP

volta enc. porta opaca 2 filas 24M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	400 - 400 V
----------------	-------------

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Equipamento

Número de calhas	2
Número de filas	2
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Capacidade

Número de módulos	24
Número de terminais de meio módulo por calha	48

Funções

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

Dimensões

Altura	505,50 mm
Largura	348 mm
Profundidade	94,50 mm
Altura embutida	490 mm
Largura incorporada	335 mm
Profundidade da montagem	90 mm
Número de unidades de largura	12

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0
A porta/tampa é transparente	Não

Conectividade

Tipo de montagem

Montagem por parafuso

Materiais

Material

Plástico

Código RAL

9010

Cor

Branco puro

Resistente aos raios ultravioleta

Sim

Índice de proteção

Classe de proteção

Classe de isolamento II

Índice de proteção IP

IP30

Recebe fechadura

Fechadura em opção, Sem bloqueio

Ensaio de fio incandescente

650 °C