



VU36EP

**volta enc. porta opaca 3 filas 36M**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal	400 - 400 V
----------------	-------------

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	63 A
------------------	------

**Equipamento**

Número de calhas	3
Número de filas	3
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

**Capacidade**

Número de módulos	36
Número de terminais de meio módulo por calha	72

**Funções**

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

**Dimensões**

Altura	630,50 mm
Largura	348 mm
Profundidade	94,50 mm
Altura embutida	615 mm
Largura incorporada	335 mm
Profundidade da montagem	90 mm
Número de unidades de largura	12

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0
A porta/tampa é transparente	Não

**Conectividade**

Tipo de montagem

Montagem por parafuso

**Materiais**

Material

Plástico

Código RAL

9010

Cor

Branco puro

Resistente aos raios ultravioleta

Sim

**Índice de proteção**

Classe de proteção

Classe de isolamento II

Índice de proteção IP

IP30

Recebe fechadura

Fechadura em opção, Sem bloqueio

Ensaio de fio incandescente

650 °C