

VU36EP

volta enc. porta opaca 3 filas 36M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 400 - 400 V

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Encastrar

Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

Equipamento

Número de calhas 3

Número de filas 3

Número de secções 1

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Não

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

Capacidade

Número de módulos 36

Número de terminais de meio módulo por calha 72

Funções

Com entradas de conduta Sim

Dimensões

Altura 630,50 mm

Largura 348 mm

Profundidade 94,50 mm

Altura embutida 615 mm

Largura incorporada 335 mm

Profundidade da montagem 90 mm

Número de unidades de largura 12

Tampa, porta

Número de portas de armário 1

Número de bloqueios 0

A porta/tampa é transparente Não

Conectividade

Tipo de montagem

Montagem por parafuso

Materiais

Material

Plástico

Código RAL

9010

Cor

Branco puro

Resistente aos raios ultravioleta

Sim

Índice de proteção

Classe de proteção

Classe de isolamento II

Índice de proteção IP

IP30

Recebe fechadura

Fechadura em opção, Sem bloqueio

Ensaio de fio incandescente

650 °C