



WNA001

cubyko - Comutador escada, cinzento

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de interface	botão
Modo de fixação	Encaixado

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
Botão de pressão	Não

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	40 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
---------	------------------------------

Ligação

Tipo de ligação	Ligação rápida
-----------------	----------------

Equipamento

hasheatingswitch	Não
------------------	-----

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
textimpactstrength	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C

Identificação

Série	cubyko
tipo de interruptor para aparelho	Não
Pictogramas	
Símbolo WA	INSTALLATEUR.JPG