



WNA006

cubyko - Comutador de escada c/ p.-etiqueta, cinzento

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface	botão
Modo de fixação	Encaixado

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Sim
Botão de pressão	Não

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	40 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Material	mistura de materiais

Ligação

Tipo de ligação	Ligação rápida
-----------------	----------------

Equipamento

hasheatingswitch	Não
------------------	-----

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
textimpactstrength	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C

