



WNA008

## cubyko - Interruptor bipolar, cinzento

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Encaixado

#### Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso Não

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal 250V

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal 10 AX

#### Dimensões

Profundidade produto instalado 40 mm

Altura produto instalado 75 mm

Largura produto instalado 75 mm

#### Capacidade

Número de módulos para WA 2

#### Materiais, acabamento, cores

Cor compos. Cinzento

Cor RAL RAL 7011 - Cinzento metálico

#### Instalação, montagem

Tipo de montagem Encastrada

#### Ligação

Secção de ligação em cabo rígido mini 2x1 mm<sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm<sup>2</sup>

Tipo de ligação Borne sem parafusos

#### Equipamento

hasheatingswitch Não

#### Padrões

Homologações EN 60669-1

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK 07

Índice de protecção IP IP20

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento -15...30 °C

---

Temperatura de armazenamento /  
transporte -50...50 °C

**Identificação**

---

Série cubyko

**Pictogramas**

---

Símbolo WA INSTALLATEUR.JPG