



WNA010

## cubyko - Inversor, cinzento

### Características técnicas

#### Arquitectura

Nº de teclas	1
Modo de fixação	Encaixado

#### Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
----------------------	-----

#### Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

#### Dimensões

installationdepthflushmountedboxes	40 mm
Profundidade produto instalado	40 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
---------	------------------------------

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP20
textimpactstrength	IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C

#### Identificação

Série	cubyko
-------	--------