



WNA021B

cubyko - Botão inversor 1NA/1NF c/ sinalização, branco

Características técnicas

Arquitectura

| | |
|-----------------|-----------|
| Nº de teclas | 1 |
| Modo de fixação | Encaixado |

Comandos e indicadores

| | |
|----------------------|-----|
| Sinalizador luminoso | Sim |
|----------------------|-----|

Principais características eléctricas

| | |
|-----------------------------|----------|
| Frequência de funcionamento | 50/60 Hz |
|-----------------------------|----------|

Corrente eléctrica

| | |
|---------------------|------|
| Intensidade nominal | 10 A |
|---------------------|------|

Dimensões

| | |
|------------------------------------|-------|
| installationdepthflushmountedboxes | 40 mm |
| Profundidade produto instalado | 40 mm |
| Altura produto instalado | 75 mm |
| Largura produto instalado | 75 mm |

Materiais, acabamento, cores

| | |
|---------|------------------------|
| Cor RAL | RAL 9010 - Branco puro |
|---------|------------------------|

Segurança

| | |
|---|------|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | 07 |
| Índice de protecção IP | IP20 |
| textimpactstrength | IK07 |

Condições de utilização

| | |
|---|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -15...30 °C |
| Temperatura de armazenamento / transporte | -50...50 °C |

Identificação

| | |
|-------|--------|
| Série | cubyko |
|-------|--------|