



WNA022B

**cubyko - Botão inversor 1NA/1NF, branco**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Nº de teclas	1
Modo de fixação	Encaixado

**Comandos e indicadores**

Sinalizador luminoso	Não
----------------------	-----

**Principais características eléctricas**

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	10 A
---------------------	------

**Dimensões**

installationdepthflushmountedboxes	40 mm
Profundidade produto instalado	40 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm

**Materiais, acabamento, cores**

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
---------	------------------------

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP20
textimpactstrength	IK07

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C

**Identificação**

Série	cubyko
-------	--------

**Pictogramas**

Símbolo WA	INSTALLATEUR.JPG
------------	------------------