



WNA025

cubyko - Botão simples 1NA c/ p.-etiqueta e lâmp.12-24V, cinzento

Características técnicas

Arquitectura

Nº de teclas	1
Modo de fixação	Encaixado

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Sim
----------------------	-----

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 A
---------------------	------

Dimensões

installationdepthflushmountedboxes	40 mm
Profundidade produto instalado	40 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
---------	------------------------------

Ligação

Tipo de ligação	Ligação rápida
-----------------	----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
textimpactstrength	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C

Identificação

Série	cubyko
-------	--------

Pictogramas

