



WNA033

cubyko - Interruptor emergência, cinzento

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de comando	Botão de pressão
Tipo de interface	Pressão e rotativo
Nº de teclas	1
Modo de fixação	Encaixado

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
Botão de pressão	Não

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	85 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Cor	cinzento componível
Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Material	Polipropileno
Tipo de tratamento da superfície	esteira de verniz

Instalação, montagem

Tipo de montagem	encastrada / saliente
------------------	-----------------------

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Tipo de contactos	1NF+1NA
Tipo de ligação	Borne sem parafusos

Equipamento

hasheatingswitch	Não
------------------	-----

Padrões

Homologações

EN 60669-1

SegurançaÍndice de protecção contra choques
mecânicos IK

07

Índice de protecção IP

IP55

textimpactstrength

IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-15...30 °C

Temperatura de armazenamento /
transporte

-50...50 °C

Identificação

Série

cubyko