



WNA037

cubyko - Botão chave c/3 pos, cinzento

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface	chave
Nº de teclas	1
Modo de fixação	Encaixado

Comandos e indicadores

Botão de pressão	Não
------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 A
---------------------	------

Dimensões

Profundidade produto instalado	50 mm
Altura produto instalado	75 mm
Dimensões (LLxllxaa)	76x76x70
Largura produto instalado	75 mm

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Cor	compos. Cinzento
Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Material	Polipropileno
Tipo de tratamento da superfície	esteira de verniz

Instalação, montagem

Tipo de montagem	encastrada / saliente
------------------	-----------------------

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Tipo	Ligação rápida
Tipo de ligação	Ligação rápida

Equipamento

hasheatingswitch	Não
------------------	-----

Padrões

Homologações

EN 60669-1

SegurançaÍndice de protecção contra choques
mecânicos IK

07

Índice de protecção IP

IP55

textimpactstrength

IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-15...30 °C

Temperatura de armazenamento /
transporte

-50...50 °C

Identificação

Série

cubyko