



WNA038

cubyko - Obturad.pré-corte Ø22,5mm, cinz

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de interface	outro
Modo de fixação	saliente

Comandos e indicadores

Botão de pressão	Não
------------------	-----

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 A
---------------------	------

Dimensões

Dimensões (LLxllxaa)	76x76x70
Largura produto instalado	75 mm

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
---------	------------------------------

Ligação

Tipo de ligação	Ligação rápida
-----------------	----------------

Equipamento

hasheatingswitch	Não
------------------	-----

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
textimpactstrength	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C

Identificação

Série	cubyko
-------	--------