



WNA038

**cubyko - Obturad.pré-corte Ø22,5mm, cinz**

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Tipo de interface	outro
Modo de fixação	saliente

##### Comandos e indicadores

Botão de pressão	Não
------------------	-----

##### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

##### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 A
---------------------	------

##### Dimensões

Dimensões (LLxllxaa)	76x76x70
Largura produto instalado	75 mm

##### Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

##### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
---------	------------------------------

##### Ligação

Tipo de ligação	Ligação rápida
-----------------	----------------

##### Equipamento

hasheatingswitch	Não
------------------	-----

##### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
textimpactstrength	IK07

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C