



WNA100B

## cubyko - Tomada FR, branco

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação	Encaixado
-----------------	-----------

#### Funções

Protecção contra defeitos à terra	Sim
Borne de conexiones centralizadas	Não
Com iluminação de orientação	Não
Protecção contra as sobretensões	Não

#### Compatibilidade

iftttsupportavailable	Não
-----------------------	-----

#### Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
com ou sem sinalizador	Sem

#### Conectividade

Com tomada de carregamento USB	Não
--------------------------------	-----

#### Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

#### Dimensões

installationdepthflushmountedboxes	40 mm
Profundidade produto instalado	22.8 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm

#### Capacidade

Número de módulos para WA	2
Número de módulos	2

#### Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	Não
------------------------	-----

#### Alimentação

Alimentação especial	Sem alimentação especial
----------------------	--------------------------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Transparente	Não
ismetalliccolour	Não
<b>Ligação</b>	
Tipo de ligação	Ligação rápida
<b>Acessórios incluídos</b>	
Com fusível em miniatura	Não
<b>Equipamento</b>	
Número de unidades	1
Número de tomadas comandadas	0
Comutador ON/OFF	Não
withtransparentlabelholder	Não
<b>Segurança</b>	
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2
<b>Condições de utilização</b>	
Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C
Isolado	Sim
<b>Identificação</b>	
Série	cubyko