



WNA160

cubyko - Tomada Schuko, cinzento

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de pólos	SCHUKO
Modo de fixação	Encaixado

Funções

Protecção contra defeitos à terra	Não
Borne de conexiones centralizadas	Não
Com iluminação de orientação	Não
Protecção contra as sobretensões	Não

Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

Compatibilidade

iftttsupportavailable	Não
-----------------------	-----

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
com ou sem sinalizador	Sem

Conectividade

Com tomada de carregamento USB	Não
--------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Tensão nominal	250 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

Dimensões

Profundidade	64 mm
Profundidade produto instalado	22.8 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm
Altura	75 mm
Largura	75 mm

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	Não
------------------------	-----

Alimentação

Alimentação especial	Sem alimentação especial
----------------------	--------------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor	compos. Cinzento
Cor	cinzento (tons)
Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Material	mistura de materiais
Qualidade do material	termoplástico
Aparência da superfície	acabamento acetinado
Protecção de superfície	outro
Tipo de tratamento da superfície	esteira de verniz
Transparente	Não
ismetalliccolour	Não

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Gire o parafuso de fixação
Tipo de montagem	encastrada / saliente

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Nº de fasses acessíveis	1
Tomada de fase	L1
Tipo de ligação	Ligação rápida

Acessórios incluídos

Com fusível em miniatura	Não
--------------------------	-----

Equipamento

Número de unidades	1
Número de tomadas comandadas	0
Comutador ON/OFF	Não
withtransparentlabelholder	Não

Padrões

Homologações	NFC 61314
--------------	-----------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C

Isolado

Sim

Identificação

Série

cubyko

Versão

F