



WNA300B

cubyko - Comutador duplo p/ estores, branco

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso Não

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 10 AX

Dimensões

Profundidade produto instalado 40 mm

Altura produto instalado 75 mm

Largura produto instalado 75 mm

Capacidade

Número de módulos para WA 2

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Equipamento

hasheatingswitch Não

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK 07

Índice de protecção IP IP20

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15...30 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -50...50 °C

Identificação

Série cubyko