



WNA301

## cubyko - Botão duplo p/ estores, cinzento

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

#### Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso Não

#### Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal 10 A

#### Dimensões

installationdepthflushmountedboxes 40 mm

Profundidade produto instalado 40 mm

Altura produto instalado 75 mm

Largura produto instalado 75 mm

#### Capacidade

Número de módulos para WA 2

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 7011 - Cinzento metálico

Material mistura de materiais

#### Ligação

Tipo de ligação Ligação rápida

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK 07

Índice de protecção IP IP55

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15...30 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -50...50 °C

#### Identificação

Série cubyko

#### Pictogramas

