



WNA301B

**cubyko - Botão duplo p/ estores, branco**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação Encaixado

**Comandos e indicadores**

Sinalizador luminoso Não

**Principais características eléctricas**

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 10 A

**Dimensões**

installationdepthflushmountedboxes 40 mm

Profundidade produto instalado 40 mm

Altura produto instalado 75 mm

Largura produto instalado 75 mm

**Capacidade**

Número de módulos para WA 2

**Materiais, acabamento, cores**

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK 07

Índice de protecção IP IP20

textimpactstrength IK07

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -15...30 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -50...50 °C

**Identificação**

Série cubyko