



WNE001B

cubyko encastrada - Comutador de escada, branco

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação aparafusado

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso Não

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 10 AX

Dimensões

Profundidade produto instalado 40 mm

Altura produto instalado 75 mm

Dimensões (LLxllxaa) 83X83X25

Largura produto instalado 75 mm

Capacidade

Número de módulos para WA 2

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Equipamento

hasheatingswitch Não

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK 07

Índice de protecção IP IP20

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15...30 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -50...50 °C

Identificação

Série cubyko