



WNE023

cubyko encastrada - Botão simples 1NA c/ aviso ou sinalização, cinzento

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação aparafusado

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso Sim

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 10 A

Dimensões

installationdepthflushmountedboxes 40 mm

Profundidade produto instalado 40 mm

Altura produto instalado 75 mm

Dimensões (LLxllxaa) 83X83X30

Largura produto instalado 75 mm

Capacidade

Número de módulos para WA 2

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 7011 - Cinzento metálico

Ligação

Tipo de ligação Ligação rápida

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK 07

Índice de protecção IP IP55

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15...30 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -50...50 °C

Identificação

Série cubyko

Pictogramas

