



WNE023B

cubyko encastrada - Botão simples 1NA c/ aviso ou sinalização, branco

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação aparafusado

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso Sim

Principais características eléctricas

Tensão nominal 250V

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 10 A

Dimensões

installationdepthflushmountedboxes 40 mm

Profundidade produto instalado 40 mm

Altura produto instalado 75 mm

Dimensões (LLxllxaa) 83X83X29

Largura produto instalado 75 mm

Capacidade

Número de módulos para WA 2

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material Polipropileno

Instalação, montagem

Tipo de montagem Com parafusos

Tipo de montagem Encastrada

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²

Tipo de ligação Borne sem parafusos

Padrões

Homologações EN 60669-1

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK 07

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
------------------------------	-------------

Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C
--	-------------

Identificação

Série	cubyko
-------	--------