



WXA450

## gallery 2M Suporte

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação aparafusado

#### Dimensões

Profundidade 8.7 mm

Altura 73.8 mm

Largura 73.8 mm

#### Capacidade

Número de postos 1

#### Materiais, acabamento, cores

Cor cinzento escuro

Cor RAL RAL 7011 - Cinzento metálico

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Equipamento

withtransparentlabelholder Não

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK 05

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...35 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -10...50 °C

#### Identificação

Série gallery

Composição elemento de base