



WXA454

gallery 4M Suporte 4 módulos

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação aparafusado

Dimensões

Profundidade 8.5 mm

Altura 73.8 mm

Largura 130.8 mm

Capacidade

Número de postos 1

Materiais, acabamento, cores

Cor cinzento escuro

Cor RAL RAL 7011 - Cinzento metálico

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Equipamento

withtransparentlabelholder Não

Padrões

Directiva Europeia WEEE Não relacionado

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK 05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...35 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -10...50 °C

Identificação

Série gallery

Composição elemento de base