



WXA690

gallery Lâmpada p/interrup. 250V, azul

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encaixado
-----------------	-----------

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	0.5 mA
---------------------	--------

Dimensões

Profundidade	17.55 mm
Altura	17.1 mm
Largura	17.1 mm

Potência

Consumo	máx. 0.5 mA
---------	-------------

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	policarbonato (PC)

Gestão de iluminação

Tipo de lâmpada	LED
-----------------	-----

Equipamento

withtransparentlabelholder	Não
----------------------------	-----

Padrões

Homologações	NF
Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK02
Índice de protecção IP	IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...35 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-10...50 °C