



WXF005

gallery 2M Comut.escada de cordão

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de comando	Interruptor
Tipo de interface	com cordão
Modo de fixação	Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

Compatibilidade

iftttsupportavailable	Não
-----------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade	40.35 mm
Profundidade de montagem	41 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor	cinzento escuro
Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Material	policarbonato (PC)
Aparência da superfície	mate
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	1,5 / 2,5mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	1,5 / 2,5mm ²
Tipo de ligação	Ligação rápida

Equipamento

withtransparentlabelholder	Não
----------------------------	-----

Padrões

Homologações	EN 60669-1
--------------	------------

Segurança

Índice de protecção contra choques
mecânicos IK

05

Índice de protecção IP

IP21

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-10...35 °C

Temperatura de armazenamento /
transporte

-10...50 °C

Identificação

Série

gallery