



WXF023

gallery Botão simples c/contacto aux.

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de interface	Tecla simples
Modo de fixação	Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

Compatibilidade

ifttsupportavailable	Não
----------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade	34 mm
Profundidade de montagem	34 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor	cinzento escuro
Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Aparência da superfície	mate
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

Ligação

Tipo de ligação	Ligação rápida
-----------------	----------------

Equipamento

withtransparentlabelholder	Não
----------------------------	-----

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	05
---	----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...35 °C

Temperatura de armazenamento /
transporte -10...50 °C

Identificação

Série gallery