



WXF024

**gallery 2M Botão inversor de cordão**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Tipo de interface	com cordão
Nº de teclas	1
Modo de fixação	Encaixado

**Configuração**

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

**Compatibilidade**

ifttsupportavailable	Não
----------------------	-----

**Principais características eléctricas**

Tensão nominal	250 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	10 A
---------------------	------

**Dimensões**

Profundidade	40.35 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm

**Materiais, acabamento, cores**

Cor	cinzento escuro
Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Aparência da superfície	mate
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

**Ligação**

Tipo de ligação	Ligação rápida
-----------------	----------------

**Equipamento**

withtransparentlabelholder	Não
----------------------------	-----

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	05
---	----

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento -10...35 °C

---

Temperatura de armazenamento /  
transporte -10...50 °C

**Identificação**

---

Série gallery