



WXF063

gallery 2M Variador universal de botão

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7011

Material Policarbonato (PC)

Dimensões

Altura 45 mm

Largura 45 mm

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão simples

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

Capacidade

Número de módulos 2

Textos

Modo de instalação Para fixação de fecho

Operação e controlo Sem interface Bluetooth

Princípio de regulação da intensidade luminosa Corte de início de fase ou corte de acordo com tipo de carga, auto-programação

Tipo de ligação Com terminais de parafuso