



WXF063

gallery 2M Variador universal de botão

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de interface	botão
-------------------	-------

Principais características eléctricas

Tensão nominal	230 V
Frequência de funcionamento	50 Hz

Voltagem

Tensão de serviço	230 V AC
-------------------	----------

Dimensões

Profundidade produto instalado	42 mm
Altura produto instalado	45 mm
Largura produto instalado	45 mm

Materiais, acabamento, cores

Material	plástico
----------	----------

Gestão de iluminação LED

Potência LED	50 W
--------------	------

Instalação, montagem

modo de instalação	para fixação de fecho
--------------------	-----------------------

Ligação

Tipo de carga	Universal
Seção transversal do condutor	1.5...2.5 mm ²

Equipamento

Tipo de variador	Não
substationinput	Sim
princípio de reduzir a intensidade da luz	cut-off ou início de fase, de acordo com tipo de carga, auto-aprendizagem

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...35 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-10...50 °C

Identificação

Série	gallery
-------	---------