



WXF112



## gallery 2M Tomada USB carreg. 3A

### Características técnicas

#### Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

#### Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de conector/ficha USB	A

#### Tensão

Tensão de entrada	230 - 230 V
Tensão de saída	5 - 5 V

#### Dimensões

Altura	40 mm
Largura	40 mm
Profundidade	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm

#### Equipamento

Número de saídas	2
------------------	---

#### Acessórios

Com fusível em miniatura	Não
--------------------------	-----

#### Materiais

Cor	Preto
Código RAL	7021
Material	Policarbonato (PC)

#### Potência

Potência de saída	15 W
-------------------	------

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	3 A
Corrente de saída	3000 mA

#### Textos

Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo A
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)