



WXF112

## gallery 2M Tomada USB carreg. 3A

### Características técnicas

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 2 |
|-------------------|---|

#### Conectividade

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Tipo de ligações           | Terminal de parafuso |
| Tipo de conector/ficha USB | A                    |

#### Tensão

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensão de entrada | 230 - 230 V |
| Tensão de saída   | 5 - 5 V     |

#### Dimensões

|  |       |
|--|-------|
| Altura   | 40 mm |
| Largura  | 40 mm |
| Profundidade                                     | 32 mm |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 32 mm |

#### Equipamento

|                  |   |
|------------------|---|
| Número de saídas | 2 |
|------------------|---|

#### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Com fusível em miniatura | Não |
|--------------------------|-----|

#### Materiais

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cor        | Preto              |
| Código RAL | 7021               |
| Material   | Policarbonato (PC) |

#### Potência

|                   |      |
|-------------------|------|
| Potência de saída | 15 W |
|-------------------|------|

#### Intensidade de corrente

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Corrente nominal  | 3 A     |
| Corrente de saída | 3000 mA |

#### Textos

|                        |  |
|------------------------|--|
| Conectores e terminais | Com 2 tomadas USB tipo A   |
| Fusível                | À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico) |