



WXF160T

**gallery 2M Tomada Schuko, alumínio**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Tensão**

Tensão nominal	250 - 250 V
----------------	-------------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Sistema

Hager gallery

**Materiais**

Cor	Titânio
-----	---------

Código RAL	9006
------------	------

Acabamento	Acabamento acetinado
------------	----------------------

Material	Policarbonato (PC)
----------	--------------------

Tratamento	Envernizado
------------	-------------

**Dimensões**

Altura	45 mm
--------	-------

Largura	45 mm
---------	-------

Número de unidades	1
--------------------	---

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm
--	-------

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
--------------------------------	--------

Inserção central com rotação	Não
------------------------------	-----

Com tampa articulada	Não
----------------------	-----

Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
---	-----

Com lâmpada de sinalização	Não
----------------------------	-----

Com fecho	Não
-----------	-----

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos

6

**Índice de proteção**

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP21

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

**Textos**

Impressão	Sem gravação
Tampa	Alojamento completo
Proteção	Proteção de contacto aprimorada