



WXF224

## gallery RJ45 Cat.6 FTP

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo	FTP
Modo de fixação	Encastrada

#### Conectividade

saída	com saída direita
-------	-------------------

#### Dimensões

Profundidade	34.6 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm

#### Capacidade

Número de postos	1
------------------	---

#### Materiais, acabamento, cores

Cenário	noir
Cor	cinzento escuro
Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Aparência da superfície	mate

#### Cabo

Gama AWG	AWG 26-22
----------	-----------

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK02
Índice de protecção IP	IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...35 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-10...50 °C

#### Identificação

Aplicações	Tecnologia de comunicação
Série	gallery