



WXF225

## gallery RJ45 Cat.6 UTP

### Características técnicas

#### Arquitectura

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Tipo            | UTP        |
| Modo de fixação | Encastrada |

#### Conectividade

|       |                   |
|-------|-------------------|
| saída | com saída direita |
|-------|-------------------|

#### Dimensões

|              |         |
|--------------|---------|
| Profundidade | 34.6 mm |
| Altura       | 45 mm   |
| Largura      | 45 mm   |

#### Capacidade

|                  |   |
|------------------|---|
| Número de postos | 1 |
|------------------|---|

#### Materiais, acabamento, cores

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Cor                     | cinzento escuro              |
| Cor RAL                 | RAL 7011 - Cinzento metálico |
| Aparência da superfície | mate                         |

#### Cabo

|          |           |
|----------|-----------|
| Gama AWG | AWG 26-22 |
|----------|-----------|

#### Padrões

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva Europeia WEEE | em conformidade |
|-------------------------|-----------------|

#### Segurança

|   |      |
|---|------|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | IK02 |
| Índice de protecção IP                          | IP20 |

#### Condições de utilização

|   |             |
|---|-------------|
| Temperatura de funcionamento              | -10...35 °C |
| Temperatura de armazenamento / transporte | -10...50 °C |

#### Identificação

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Aplicações | Tecnologia de comunicação |
| Série      | gallery                   |