



WXF251

## gallery 2M Tomada TV passagem 10dB

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação	Encastrada
-----------------	------------

#### Conectividade

Banda passante	4 - 862 MHz
----------------	-------------

#### Dimensões

Profundidade	34 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm

#### Capacidade

Número de postos	1
------------------	---

#### Materiais, acabamento, cores

Material	Plástico + metal
Aparência da superfície	mate
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK02
Índice de protecção IP	IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...35 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-10...50 °C

#### Identificação

Série	gallery
-------	---------