



WXF254

gallery 2M Tomada TV+FM passagem 10dB

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação Encastrada

Conectividade

Banda passante 4 - 862 MHz

Dimensões

Profundidade 34 mm

Altura 45 mm

Largura 45 mm

Capacidade

Número de postos 1

Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK IK02

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...35 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -10...50 °C

Identificação

Série gallery