



WXF300

gallery 2M Comutador estores motoriz.

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de comando	Interruptor
Tipo de interface	Tecla dupla
Modo de fixação	Encaixado

Compatibilidade

iftttsupportavailable	Não
-----------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade	34 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor	cinzento escuro
Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Material	policarbonato (PC)
Aparência da superfície	mate
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	1,5 / 2,5mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	1,5 / 2,5mm ²
Tipo de ligação	Ligação rápida

Equipamento

withtransparentlabelholder	Não
----------------------------	-----

Padrões

Homologações	EN 60669-1
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	05
Índice de protecção IP	IP21
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-10...35 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-10...50 °C
Identificação	
Série	gallery