



WXF315

## gallery 2M Termóstato de ambiente

### Características técnicas

#### Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Sim
----------------------	-----

#### Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 / 250 V
Frequência de funcionamento	50 Hz

#### Medição

Intervalo de regulação da pré-regulação	5 / 30 °C
---	-----------

#### Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

#### Alimentação

Tensão de alimentação	230 V
-----------------------	-------

#### Ligação

Tipo de ligação	Ligação a parafusos
-----------------	---------------------

#### Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0...50 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...60 °C
Classe de eficiência energética	IV (2%)

#### Identificação

Aplicações	Controlo de HVAC
Série	gallery